

RatiopacPRO| Coffret de table, Blindage réalisable à postériori



Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19" et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception élégante pour les applications de bureau.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret de table avec composants préconfigurés, selon IEC 60297-3-101; pré-équipé pour accueillir des équipements 19", p. ex. modules enfichables et cartes Europe

Adapté aux poignées d'insertion/extraction conformément aux normes IEC 60297-3-102 et IEEE 1101.10 pour applications CompactPCI et VME64x

Blindage CEM réalisable à postériori

Version avec montants simples

Capot inférieur avec perforations en nid d'abeille

Face arrière avec perforations

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	25kg
Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants 19"

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Famille de produits: RatiopacPRO

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24572-001	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-002	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-003	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-004	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-005	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-006	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-007	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-015	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-016	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-017	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-018	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-019	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau
24572-001	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau
24572-002	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium
24572-003	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium
24572-004	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium
24572-005	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium
24572-006	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium
24572-007	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm	Aluminium
24572-015	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau
24572-016	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium
24572-017	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium
24572-018	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium
24572-019	Bordure latérale, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Indice de protection	Largeur	Expédition rapide
24572-001	IP20	164.4mm	No
24572-002	IP20	235.5mm	No
24572-003	IP20	235.5mm	No
24572-004	IP20	342.4mm	No
24572-005	IP20	448.9mm	No
24572-006	IP20	448.9mm	No
24572-007	IP20	448.9mm	No

Référence catalogue	Indice de protection	Largeur	Expédition rapide
24572-015	IP20	235.5mm	No
24572-016	IP20	342.4mm	No
24572-017	IP20	448.9mm	No
24572-018	IP20	448.9mm	No
24572-019	IP20	448.9mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Modifications (teintes et dimensions spécifiques)

Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)

Service de montage à partir d'une pièce.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE