


RatiopacPRO Style| Bandeaux avant et arrière, vissés



Le coffret de table polyvalent RatiopacPRO Style se compose d'un cadre de protection, de profils silicone et de diverses options de configuration.

Le montant enjoliveur avant et arrière avec, en option, un profil silicone supérieur et inférieur, offre une protection aux connecteurs et une fonction d'empilage. Le profil silicone sur le pourtour protège les coins et est idéal pour les petits coffrets portables. Pour les équipements plus volumineux, la poignée avant offre un transport pratique et une protection du connecteur arrière.

Conçu pour les modules 19" avec guide-cartes ou des modules propriétaires avec plaque de montage, RatiopacPRO Style répond à vos besoins spécifiques.

FONCTIONS

Coffret de table avec cadre de protection et profil silicone sur le dessus et le dessous pour un positionnement stable et avec fonction d'empilage intégrée

Coffret pour modules 19" (avec guide-cartes) ou modules propriétaires (avec plaque de montage)

Pour assurer le blindage CEM, des éléments supplémentaires doivent être ajoutés au coffret

Faces avant et arrière préparées pour montage sur face avant avec vis à gorge et œillets

Capot inférieur perforé pour le refroidissement par air

Aucune vis apparente ; pièces d'habillage amovibles sans outils

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants électroniques personnalisés
Famille de produits:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24582-622	6U	42HP	414mm	1	245.7mm	213.9mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24582-630	6U	63HP	294mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-632	6U	63HP	414mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-640	6U	84HP	294mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-642	6U	84HP	414mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-643	6U	84HP	474mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-210	2U	28HP	294mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-220	2U	42HP	294mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-222	2U	42HP	414mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-230	2U	63HP	294mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-232	2U	63HP	414mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-240	2U	84HP	294mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-242	2U	84HP	414mm	1	67.9mm	427.3mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24582-243	2U	84HP	474mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-310	3U	28HP	294mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-320	3U	42HP	294mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-322	3U	42HP	414mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-330	3U	63HP	294mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-332	3U	63HP	414mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-340	3U	84HP	294mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-342	3U	84HP	414mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-343	3U	84HP	474mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-420	4U	42HP	294mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-422	4U	42HP	414mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-430	4U	63HP	294mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24582-432	4U	63HP	414mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-440	4U	84HP	294mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-442	4U	84HP	414mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-443	4U	84HP	474mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-620	6U	42HP	294mm	1	245.7mm	213.9mm
24582-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24582-622	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24582-630	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24582-631	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24582-632	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24582-640	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24582-641	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24582-642	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24582-643	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24582-210	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-211	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-220	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24582-221	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-222	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-230	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-231	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-232	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-240	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-241	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24582-242	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-243	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24582-310	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-311	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-320	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-321	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-322	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24582-330	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-331	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-332	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-340	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-341	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-342	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24582-343	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24582-420	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-421	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-422	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-430	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-431	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-432	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-440	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24582-441	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-442	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-443	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24582-620	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24582-621	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24582-622	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-630	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-631	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-632	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24582-640	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-641	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-642	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-643	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-210	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24582-211	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24582-220	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-221	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-222	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-230	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-231	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-232	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-240	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-241	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-242	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-243	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24582-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24582-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24582-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24582-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24582-620	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24582-621	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour des configurations personnalisées (couleurs, tailles, etc.), nous vous invitons à visiter notre configurateur en ligne (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Service de modification pour les versions spécifiques clients sur demande (couleurs spéciales, tailles, découpes, etc.).

Service de montage à partir de la taille de lot 1.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE