


Face arrière pour RatiopacPRO/PropacPRO, Avec perforations, Sans blindage



Face arrière perforée, non blindée Aluminium, 2,5 mm. Face d'appui conductrice.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Panneau arrière, Aluminium, 2,5 mm, face vue : anodisée, face d'appui : conductrice; sans blindage

Permet le montage sur les profils horizontaux

Pour montage sur profilés horizontaux

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Compatible avec:	Coffrets
Famille de produits:	RatiopacPRO; RatiopacPRO Air
Type:	Panneau arrière
Type de produit:	Panneau latéral

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Hauteur	Largeur	Expédition rapide
---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------	---------	-------------------

30849-014	2U	42HP	1	67.9mm	213mm	No
30849-016	2U	84HP	1	67.9mm	426.4mm	No
30849-008	3U	28HP	1	112.35mm	141.9mm	No
30849-021	3U	42HP	1	112.35mm	213mm	No
30849-022	3U	63HP	1	112.35mm	319.7mm	No
30849-023	3U	84HP	1	112.35mm	426.4mm	No
30849-028	4U	42HP	1	156.8mm	213mm	No
30849-029	4U	63HP	1	156.8mm	319.7mm	No
30849-030	4U	84HP	1	156.8mm	426.4mm	No
30849-037	6U	84HP	1	245.7mm	426.4mm	No
30849-036	6U	63HP	1	245.7mm	319.7mm	No
30849-015	2U	63HP	1	67.9mm	319.7mm	No
30849-009	4U	28HP	1	156.8mm	141.9mm	No
30849-010	6U	28HP	1	245.7mm	141.9mm	No
30849-035	6U	42HP	1	245.7mm	213mm	No
30849-007	2U	28HP	1	67.9mm	141.9mm	No
30849-011	5U	28HP	1	220mm	215mm	No
30849-171	5U	42HP	1	220mm	215mm	No
30849-172	5U	63HP	1	220mm	215mm	No

30849-173		84HP	1	220mm	215mm	No
-----------	--	------	---	-------	-------	----

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE