



**Type de produit:** Face avant  
**Type:** Face avant sans poignée  
**Blindage électromagnétique:** Non (réalisable a posteriori)

Table 1/2

Référence catalogue	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant	Face d'appui	Nombre de broches
30849-749	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	(1) 9
30849-750	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	(2) 9
30849-751	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	(3) 9
30849-752	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	(1) 15
30849-753	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	(2) 15
30849-754	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	(1) 25
30849-755	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	(2) 25

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
30849-749	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	No
30849-750	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	No
30849-751	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	No
30849-752	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	No
30849-753	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	No
30849-754	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	No
30849-755	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	No

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES







Veillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).


La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veillez commander séparément le joint textile CEM.

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## DIAGRAMMES





## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**