

# Varistar CP| Bandeau obturateur d'air, avec découpes, Largeur 800 mm



Bandeaux d'obturation pour les baies de 800 mm de large afin d'éviter la recirculation de l'air de l'avant vers l'arrière dans les racks refroidis. Bandeaux pleins avec découpes pour câblage de l'avant vers l'arrière avec joint balai et peigne guide-câbles.

## FONCTIONS

Bandeaux obturateurs d'air, pièces d'habillage pour armoires de 800 mm de largeur

Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs

Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Bandeaux de surface pleine

Les bandeaux empêchent les courts-circuits d'air indésirables, c.-à-d. le mélange de l'air chaud évacué avec l'air entrant froid

Uniquement compatible avec la barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Panneau baie/bâti

**Matériau:** Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-147	42U	2000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-149	52U	2450mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-148	47U	2200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Indice de protection	Type	Expédition rapide
21630-147	IP20	Chemin de câbles	No
21630-149	IP20	Chemin de câbles	No
21630-148	IP20	Chemin de câbles	No

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**