

Varistar CP| Armoire, CEM et IP 55



Varistar : armoire électronique très polyvalente et robuste à châssis en acier soudé, avec un large éventail de caractéristiques disponibles, notamment la protection contre la poussière et l'eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant des ventilateurs aux refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu'à NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 et un blindage radiofréquence/électromagnétique (RFI / EMI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon la norme IEC 61587-3).

FONCTIONS

Blindage 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon IEC 61587-3)

Blindage 30 dB à 18 GHz (test selon la norme EN 61000-5-7) avec joints EN45545

Type de protection IP 55

Charge statique admissible de 1600 kg

Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés

Les flancs et panneaux arrière peuvent être installés par une seule personne.

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	1600kg
Type de produit:	Baie
Indice de protection:	IP55
Teinte RAL des pièces d'habillage:	RAL 7021
Matériau du bâti:	Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti	Passage de câbles
10630-044	42U	2000mm	Gris foncé	600mm	RAL 7021	Oui
10630-043	42U	2000mm	Gris foncé	600mm	RAL 7021	Non

Table 2/3

Référence catalogue	Matériau des pièces d'habillage	Profondeur	Coloris de l'habillage	Quantité par colis	Conformité	Finition
10630-044	Acier	800mm	Gris foncé	1	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100, CEI 61587-3	Revêtement poudré
10630-043	Acier	800mm	Gris foncé	1	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100, CEI 61587-3	Revêtement poudré

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Expédition rapide
10630-044	Acier	No
10630-043	Acier	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres dimensions et version disponibles sur demande. Veuillez commander le socle séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE