

Varistar CP| Armoire, IP 55



Varistar : armoire électronique très polyvalente et robuste à châssis en acier soudé, avec un large éventail de caractéristiques disponibles, notamment la protection contre la poussière et l'eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant des ventilateurs aux refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu'à NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 et un blindage radiofréquence/électromagnétique (RFI / EMI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon la norme IEC 61587-3).

FONCTIONS

Indice de protection IP 55

Portes avec verrouillage 3 points et flancs fixés par vis

Charge statique admissible jusqu'à 1600 kg

Les flancs et panneaux arrière peuvent être installés par une seule personne.

Joints de sécurité incendie selon EN45545-2

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	1600kg
Type de produit:	Baie
Indice de protection:	IP55
Teinte RAL des pièces d'habillage:	RAL 7021
Matériau du bâti:	Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage
10630-042	42U	2000mm	Gris foncé	600mm	RAL 7021	Acier
10630-041	42U	2000mm	Gris foncé	600mm	RAL 7021	Acier

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Coloris de l'habillage	Type	Quantité par colis	Conformité	Finition
10630-042	600mm	Gris foncé	Porte acier, brute	1	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100	Revêtement poudré
10630-041	600mm	Gris foncé	Porte en acier, vitrée	1	CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100	Revêtement poudré

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Expédition rapide
10630-042	Acier	No
10630-041	Acier	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres dimensions et versions disponibles via le ServicePLUS IP 55. Veuillez commander le socle séparément. Pour le montage des étagères et des glissières fixes, une autre paire de montants est nécessaire.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE