

# Varistar CP| Porte Perforée, CEM, Sismique, Verrouillage multi-points



Pression optimisée des portes CEM sur le cadre et les joints d'étanchéité pour obtenir une forte atténuation HF.

Le verrouillage multipoints permet d'obtenir le contact nécessaire pour éviter les perturbations électromagnétiques sur les équipements électroniques.

## FONCTIONS

Porte perforée avec verrouillage multi-points pour applications sismiques et CEM

Charnières 180°

Poignée à levier avec bouton-poussoir

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Porte de baie

**Matériau:** Acier

Table 1/1

| Référence catalogue | Quantité par colis | Finition          | Expédition rapide |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 21630-768           | 1                  | Revêtement poudré | No                |
| 21630-775           | 1                  | Revêtement poudré | No                |
| 21630-769           | 1                  | Revêtement poudré | No                |
| 21630-774           | 1                  | Revêtement poudré | No                |
| 21630-773           | 1                  | Revêtement poudré | No                |

| Référence catalogue | Quantité par colis | Finition          | Expédition rapide |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 21630-770           | 1                  | Revêtement poudré | No                |
| 21630-772           | 1                  | Revêtement poudré | No                |
| 21630-771           | 1                  | Revêtement poudré | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**