

Varistar CP| Porte Pleine, CEM et IP 55, Sismique, Verrouillage multi-points



Porte en acier CEM et IP55 avec poignée à levier et verrouillage 4 points.

FONCTIONS

Poignée à levier avec bouton-poussoir

Charnières 180°

Porte en acier avec verrouillage multi-points pour applications sismiques et CEM

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP55

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Conformité	Finition
21630-760	33U	1600mm	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Revêtement poudré
21630-761	33U	1600mm	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Revêtement poudré

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Conformité	Finition
21630-762	38U	1800mm	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Revêtement poudré
21630-763	38U	1800mm	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Revêtement poudré
21630-764	42U	2000mm	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Revêtement poudré
21630-765	42U	2000mm	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Revêtement poudré
21630-766	47U	2200mm	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Revêtement poudré
21630-767	47U	2200mm	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-760	Verrouillage à 4 points	Porte acier, brute	Varistar CP	No
21630-761	Verrouillage à 4 points	Porte acier, brute	Varistar CP	No
21630-762	Verrouillage à 4 points	Porte acier, brute	Varistar CP	No
21630-763	Verrouillage à 4 points	Porte acier, brute	Varistar CP	No
21630-764	Verrouillage à 4 points	Porte acier, brute	Varistar CP	No
21630-765	Verrouillage à 4 points	Porte acier, brute	Varistar CP	No
21630-766	Verrouillage à 5 points	Porte acier, brute	Varistar CP	No

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-767	Verrouillage à 5 points	Porte acier, brute	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE