

# Varistar CP | Armoire Serveur, avec roulettes



Cadre en acier soudé pour les exigences de charge dynamique élevée. Préparé pour l'intégration des actifs informatiques 19.

## FONCTIONS

Préconfigurée, baie prête à l'emploi

Charge dynamique élevée de 1000 kg avec roulettes intégrées, charge statique admissible jusqu'à 1600 kg

Indice de Protection IP 20

Installation de différents équipements informatiques possibles

Faces d'aération intégrées pour le refroidissement avant et arrière

Intégration aisée dans le système de confinement des allées

## SPÉCIFICATIONS

<b>Charge statique:</b>	1600kg
<b>Type de produit:</b>	Rack
<b>Teinte RAL des pièces d'habillage:</b>	RAL 7021
<b>Matériau du bâti:</b>	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Matériau des pièces d'habillage	Largeur	Coloris de l'habillage	Profondeur
10630-021	42U	2000mm	Acier	600mm	Gris foncé	1200mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Matériau des pièces d'habillage	Largeur	Coloris de l'habillage	Profondeur
10630-022	42U	2000mm	Acier	800mm	Gris foncé	1200mm

Table 2/2

Référence catalogue	Quantité par colis	Charge dynamique	Finition	Matériau	Type	Expédition rapide
10630-021	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier	Mobile	No
10630-022	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier	Mobile	No

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**