

Varistar CP| Porte Pleine Résuite, Verrouillage 3 points



La porte réduite est disponible pour les applications IP20, IP55.

FONCTIONS

Hauteur de la plaque de raccordement 400 mm

SPÉCIFICATIONS

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points
Type de produit: Porte de baie
Indice de protection: IP20
Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-340	47U	2200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-336	38U	1800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-341	47U	2200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-339	42U	2000mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-337	38U	1800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-338	42U	2000mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Expédition rapide
21630-340	Revêtement poudré	No
21630-336	Revêtement poudré	No
21630-341	Revêtement poudré	No
21630-339	Revêtement poudré	No
21630-337	Revêtement poudré	No
21630-338	Revêtement poudré	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE