

Varistar CP| Porte Pleine, Verrouillage multi-points

Porte en acier CEM et IP55 avec poignée à levier et verrouillage 4 points.

FONCTIONS

Poignée à levier avec bouton-poussoir

Charnières 180°

Porte en acier avec verrouillage à 4 points pour applications CEM

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie
Indice de protection: IP55
Matériau: Acier inoxydable

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Finition	Type de verrouillage
21630-521	24U	1200mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points
21630-522	24U	1200mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points
21630-523	29U	1400mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points
21630-524	29U	1400mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points
21630-525	33U	1600mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-526	33U	1600mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-527	38U	1800mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Finition	Type de verrouillage
21630-528	38U	1800mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-529	42U	2000mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-530	42U	2000mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points
21630-531	47U	2200mm	600mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 5 points
21630-532	47U	2200mm	800mm	1	Revêtement poudré	Verrouillage à 5 points

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-521	No
21630-522	No
21630-523	No
21630-524	No
21630-525	No
21630-526	No
21630-527	No
21630-528	No
21630-529	No
21630-530	No
21630-531	No
21630-532	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE