


Varistar| Équerre d'adaptation pour cadre enjoliveur



Les équerres d'adaptation sont utiles pour le montage des glissières fixes et des étagères dans une baie Varistar avec cadre enjoliveur (sans porte).

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour monter les glissières fixes et les étagères dans Varistar Deco

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Support

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
23130-220	24U	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
23130-221	29U	1400mm	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
23130-222	33U	1600mm	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
23130-223	38U	1800mm	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
23130-224	42U	2000mm	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
23130-225	47U	2200mm	2	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
23130-230	24U	1200mm	2	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
23130-231	29U	1400mm	2	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
23130-232	33U	1600mm	2	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
23130-233	38U	1800mm	2	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
23130-234	42U	2000mm	2	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré
23130-235	47U	2200mm	2	Gris clair	RAL 7035	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Largeur	Compatible avec	Expédition rapide
23130-220	Support	600mm	Varistar, Varistar CP	No
23130-221	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie, Varistar CP	No

Référence catalogue	Type	Largeur	Compatible avec	Expédition rapide
23130-222	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie, Varistar CP	No
23130-223	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie, Varistar CP	No
23130-224	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie, Varistar CP	No
23130-225	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie, Varistar CP	No
23130-230	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie	No
23130-231	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie	No
23130-232	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie	No
23130-233	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie	No
23130-234	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie	No
23130-235	Support cadre enjoliveur	600mm	Baie	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE