

Passe-fil à enclenchement facile



FONCTIONS

Assure une protection à 360° du câble, du conduit, de la plomberie et de la tuyauterie des gicleurs d'incendie dans les ossatures métalliques

Enclenchez un passe-fil dans le trou standard de 1-11/32 po perforé sur place ou enclenchez-en deux ensemble dans un trou perforé en usine de n'importe quelle forme

Le passe-fil peut être divisé pour une utilisation sur des installations pré-existantes


Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l'air

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)
ESG1	188470	Polyéthylène	33 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

