

Rondelle plate



FONCTIONS

À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante

SPÉCIFICATIONS


Conformité: DIN 933

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Diamètre (Ø)	Épaisseur (T)
01108S4	592490	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Acier	Électro-galvanisé	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Acier	Électro-galvanisé	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01110EG	592410	Acier	Électro-galvanisé	10.5 mm	20 mm	2 mm
01110S4	592500	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Diamètre (Ø)	Épaisseur (T)
01110HD	592415	Acier	Galvanisé à chaud	10.5 mm	21 mm	2 mm
01112EG	592420	Acier	Électro-galvanisé	13 mm	24 mm	2.5 mm
01112S4	592510	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		13 mm	24 mm	2.5 mm
01116EG	400448	Acier	Électro-galvanisé	17 mm	30 mm	3 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

