

Cheville à bascule à ressort MTSB avec écrou/rondelle



FONCTIONS

Rondelle, écrou et bascule inclus

Pour fixation sur murs creux, plafonds creux et faux plafonds

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)	Diamètre du foret
MTSB4	584410	Acier	Électro-galvanisé	4	90mm	14mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique maximale (F)
MTSB4	584410	1750N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La valeur de charge statique maximale ne tient pas compte des caractéristiques porteuses du matériau de support. Le facteur de sécurité approprié doit être ajouté à cette charge nominale.

La bascule à ressort nécessite un dégagement minimum de 35 mm (1,38 po) pour qu'elle puisse s'ouvrir une fois installé.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

