

nVent CADDY Macrofix 250 M8/M10



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Température	Diamètre extérieur (OD)
MXD280	595992	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	Noir	-50 to 110 °C	274 - 280 mm

Table 2/3


Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis métrique (Sc)	Longueur de la vis (L)
MXD280	595992	M8, M10	30 mm	3 mm	M8	30mm

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
MXD280	595992	2700N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

