

# Collier de serrage double nVent CADDY Microfix



## FONCTIONS

Installation rapide des tuyaux parallèles à partir d'un seul ancrage

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

## SPÉCIFICATIONS

<b>Diamètre de vis (Sc):</b>	6
<b>Largeur (W):</b>	20 mm
<b>Longueur de la vis (L):</b>	20mm
<b>Couleur:</b>	Noir
<b>Finition:</b>	Électro-galvanisé
<b>Température:</b>	-50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur (T)	A
MDC019	596000	Acier, EPDM-SBR Rubber	10	15 - 19 mm	1.5 mm	72 mm
MDC023	596010	Acier, EPDM-SBR Rubber	15	21 - 23 mm	1.5 mm	76 mm
MDC028	596020	Acier, EPDM-SBR Rubber	20	26 - 28 mm	1.5 mm	82 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur (T)	A
MDC035	596030	Acier, EPDM-SBR Rubber	25	32 - 35 mm	1.5 mm	89 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	C	Charge statique
MDC019	596000	12 mm	8.5 mm	500N
MDC023	596010	12 mm	8.5 mm	500N
MDC028	596020	12 mm	8.5 mm	500N
MDC035	596030	12 mm	8.5 mm	500N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

