

# Sangle pour tuyau double réglable nVent CADDY Microfix



## FONCTIONS

Installation rapide des tuyaux parallèles à partir d'un seul ancrage

Hauteur réglable

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

## SPÉCIFICATIONS

**Température:** -50 to 110 °C

**Couleur:** Noir

**Finition:** Électro-galvanisé

**Matériau:** Acier;Caoutchouc EPDM-SBR

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
MDS019	400660	10	15 - 19 mm	20 mm	0.8 mm	60 mm
MDS035	400663	25	32 - 35 mm	20 mm	0.8 mm	90 mm
MDS023	400661	15	21 - 23 mm	20 mm	0.8 mm	60 mm

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
MDS015	400659	8	12 - 14 mm	20 mm	0.8 mm	60 mm
MDS028	400662	20	26 - 28 mm	20 mm	0.8 mm	90 mm
MDS043	400664	32	40 - 43 mm	20 mm	1 mm	90 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	Charge statique
MDS019	400660	54 mm	450N
MDS035	400663	65 mm	450N
MDS023	400661	60 mm	450N
MDS015	400659	51 mm	450N
MDS028	400662	62 mm	450N
MDS043	400664	68 mm	450N

**C:** 2 mm

**Diamètre de vis (Sc):** 6

**E:** 8.5 mm


**D:** 20 mm

**Longueur de la vis (L):** 20mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands: +31 800-0200135  
France: +33 800 901 793

### Europe

Germany: 800 1890272  
Other Countries: +31 13 5835404

### APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19  
Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**   **ERIC**   **HOFFM**   **ILSCO**   **SCHROFF**   **TRACHT**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY) | 3

