

# Équerres nVent CADDY Rod Lock



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

Plusieurs trous de fixation permettent d'utiliser soit des vis auto-perceuses, soit des boulons, offrant des options d'installation pour les structures en béton, en bois et en acier

L'écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position

L'écrou d'ajustement intégré permet un réglage fin de la hauteur du système, vers le haut ou vers le bas

Extrêmement utile dans les espaces restreints où les clés sont difficiles à utiliser

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 23) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 19 et 23) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition | Taille du piquet (RS) | Hauteur (H) | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------|
|---------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------|

|           |        |       |                   |    |         |        |
|-----------|--------|-------|-------------------|----|---------|--------|
| CRLLM10EG | 390012 | Acier | Électro-galvanisé | 10 | 61.3 mm | 43.2mm |
|-----------|--------|-------|-------------------|----|---------|--------|

Table 2/2


| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Taille de trou 1 (HS1) | Taille de trou 2 (HS2) | Taille de clé | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| CRLLM10EG           | 390012            | 35.6 mm     | 10.4 mm                | 7.1 mm                 | 24 mm         | 3100N           |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Respectez les résistances au cisaillement et à l'arrachement indiquées par le fabricant de l'attache lors de la fixation à la structure. Attache non incluse.

Installez en respectant le code applicable.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

