

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLK



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge

Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner

Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
SLK2R10	196770	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Angle (a)	Certifications
SLK2R10	196770	90 ° Max	ITB, UL, cUL
SLK2C200	196600	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	90 ° Max	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le dispositif de verrouillage ne doit être utilisé qu'avec la bobine de câble nVent CADDY Speed Link et ses accessoires ayant un diamètre de câble correspondant. Ne pas utiliser avec d'autres câbles.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

