

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

- Couleur:** Noir
- Finition:** Électro-galvanisé
- Température:** -50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
SXD014	400063	Acier, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8, M10	20 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
SXD019	400064	Acier, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
SXD023	400065	Acier, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm
SXD028	400066	Acier, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8, M10	20 mm
SXD035	400067	Acier, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8, M10	20 mm
SXD043	400068	Acier, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm
SXD052	400070	Acier, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8, M10	20 mm
SXD058	589350	Acier, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8, M10	20 mm
SXD061	400071	Acier, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8, M10	20 mm
SXD080	400074	Acier, EPDM-SBR Rubber	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm
SXD091	400075	Acier, EPDM-SBR Rubber	87 - 92 mm	80	M8, M10	20 mm
SXD114	400077	Acier, EPDM-SBR Rubber	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
SXD014	400063	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD019	400064	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD023	400065	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD028	400066	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD035	400067	1.2 mm	5	25mm	1000N

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
SXD043	400068	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD052	400070	1.2 mm	5	25mm	1300N
SXD058	589350	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD061	400071	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD080	400074	2 mm	6	35mm	1300N
SXD091	400075	2 mm	6	35mm	1300N
SXD114	400077	2 mm	6	35mm	2200N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

