

nVent CADDY Superklip



FONCTIONS

Se ferme et se verrouille automatiquement après l'insertion du tuyau, du tube ou du câble

Attache monobloc pour une installation rapide et pratique

Se fixe à l'aide d'une vis à bois, à l'aide d'une vis à double filetage avec ou sans collier, à l'aide d'un clou avec collier, à l'aide d'une tige filetée, à l'aide d'un panneau de montage ou encore d'un embout à clouer

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Xenoy®


Température: -25 to 90 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	B	C	Charge statique
389017	389017	7.8 - 9.5 mm	1/4"	17.1 mm	26.4 mm	135N
389018	389018	9.5 - 11.8 mm	1/4"	17.1 mm	26.4 mm	150N
389003	389003	16.8 - 19.5 mm	5/8"	20 mm	35.4 mm	190N
389001	389001	11.8 - 14.3 mm	3/8"	17.2 mm	29.9 mm	160N
389004	389004	19.5 - 21.8 mm		20 mm	39.4 mm	200N

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	B	C	Chargestatique
389002	389002	14.3 - 16.8 mm	1/2"	19.5 mm	32 mm	175N
389005	389005	21.8 - 24.8 mm	3/4"	20 mm	42 mm	215N
389006	389006	24.8 - 27.8 mm		20.2 mm	45.1 mm	240N
389007	389007	27.8 - 31.2 mm	1"	20.2 mm	48.9 mm	260N
389008	389008	31.2 - 35.5 mm	1 1/4"	21 mm	54.4 mm	300N
389009	389009	35.5 - 39.5 mm	1 1/4"	21 mm	59.4 mm	320N
389011	389011	39.5 - 43.5 mm	1 1/2"	21 mm	64.2 mm	360N
389013	389013	50.5 - 55.5 mm	2"	23 mm	78.7 mm	400N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

