

Tuyau coulissant PESHOS pour charge lourde avec sangle, un connecteur



FONCTIONS

À utiliser avec un seul étrier de tuyau


Inclut la bande de montage soudée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	PESHOS
Référence article	580565
Matériau	Acier
Finition	Électro-galvanisé
Taille du piquet (RS)	M12 M16
Hauteur (H)	57 mm
Longueur (L)	150mm
Δ Longueur (ΔL)	120 mm
Largeur (W)	188 mm
A	160 mm
B	40 mm
X	13 x 25 mm
Température	240 °C Max

Référence catalogue	PESHOS
Charge statique 1 (F1)	9000N
Charge statique 2 (F2)	5000N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

