

Tuyau coulissant PESMO pour charge moyenne, un connecteur




FONCTIONS

À utiliser avec un seul étrier de tuyau

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	PESMO
Référence article	580560
Matériau	Acier Polyamide
Finition	Électro-galvanisé
Taille du piquet (RS)	M10 M12
Taille de trou (HS)	12.5 mm
Hauteur (H)	42 mm
Longueur (L)	122mm
Δ Longueur (ΔL)	80 mm
Largeur (W)	67 mm
X	10.5 x 22 mm
Température	120 °C Max
Charge statique 1 (F1)	2300N
Charge statique 2 (F2)	2300N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

