

Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe



FONCTIONS

Comprend une combinaison de connexions mâle/femelle

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Température: -50 to 120 °C

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
PXI013S6	578250	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		10 - 13 mm		M10
PXI018S6	578260	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		14 - 18 mm	10	M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
PXI022S6	578270	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		19 - 22 mm	15	M10
PXI028S6	578280	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		23 - 28 mm	20	M10
PXI034S6	578290	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		29 - 34 mm	25	M10
PXI045S6	578310	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		41 - 45 mm	32	M10
PXI050S6	578320	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		46 - 50 mm	40	M10
PXI061S6	578340	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		56 - 61 mm	50	M10
PXI081S6	578370	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		75 - 81 mm	65	M10
PXI093S6	578390	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		94 - 99 mm		M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
PXI105S6	578410	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		106 - 111 mm		M10
PXI118S6	578430	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		112 - 118 mm	100	M10
PXI018EG	577870	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	23 - 28 mm	20	M10
PXI034EG	577900	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	88 - 93 mm	80	M10
PXI118EG	578040	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	112 - 118 mm	100	M10
PXI125S6	578440	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		119 - 125 mm		M12

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
PXI145S6	578470	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		146 - 151 mm		M12
PXI164S6	578500	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		158 - 164 mm		M12
PXI170S6	578510	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		165 - 170 mm	150	M12
PXI180S6	578520	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		174 - 180 mm		M12
PXI194S6	578540	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		188 - 194 mm		M12
PXI220S6	578570	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		215 - 220 mm	200	M12
PXI145EG	578080	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	139 - 145 mm	125	M12
PXI170EG	578120	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	165 - 170 mm	150	M12
PXI220EG	578180	Acier, EPDM-SBR Rubber	Électro-galvanisé	215 - 220 mm	200	M12

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
---------------------	-------------------	--------------	-------------	---------------	----------------------	------------------------

PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm

PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI180S6	578520	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm

Table 3/3


Référence catalogue	Référence article	Charge statique
PXI013S6	578250	2500N
PXI018S6	578260	2500N

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
PXI022S6	578270	2500N
PXI028S6	578280	2500N
PXI034S6	578290	2500N
PXI045S6	578310	2500N
PXI050S6	578320	2500N
PXI061S6	578340	2500N
PXI081S6	578370	2500N
PXI093S6	578390	2500N
PXI099S6	578400	2500N
PXI105S6	578410	2500N
PXI111S6	578420	2500N
PXI118S6	578430	2500N
PXI018EG	577870	2500N
PXI022EG	577880	2500N
PXI028EG	577890	2500N
PXI034EG	577900	2500N
PXI045EG	577920	2500N
PXI050EG	577930	2500N

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
PXI061EG	577950	2500N
PXI081EG	577980	2500N
PXI093EG	578000	2500N
PXI118EG	578040	2500N
PXI125S6	578440	3500N
PXI145S6	578470	3500N
PXI151S6	578480	3500N
PXI164S6	578500	3500N
PXI170S6	578510	3500N
PXI180S6	578520	3500N
PXI194S6	578540	3500N
PXI220S6	578570	3500N
PXI145EG	578080	3500N
PXI170EG	578120	3500N
PXI220EG	578180	3500N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

