


Boulon à tête ronde sécable



FONCTIONS

Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Produit	Largeur (W)	Longueur de la vis (L)
CSBSBR50EG	404578	Acier	Électro-galvanisé	Strut Seismic Hinge Bracket Assembly, Trapeze Sway Brace, Strut, Support structurel universel, renfort profil de montage	19 mm	31.8mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A
CSBSBR50EG	404578	13.2 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

