

Isolant acoustique SBMF mâle-femelle




SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre (Ø)	Taille du piquet 1 (RS1)	Taille du piquet 2 (RS2)	Charge statique
ISOFO8M08EG	588560	Acier, EPDM-SBR Rubber	39 mm	8	8	1500N
ISOFO10M10EG	588580	Acier, EPDM-SBR Rubber	39 mm	10	10	1500N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

