

Écrou de série SN



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet le montage latéral des écrous sur les tiges filetées

Réduit les besoins de filetage par rapport aux écrous et aux rondelles standard

Idéal pour les travaux de rénovation, tels que les installations trapézoïdales où le démontage du système de suspension n'est pas souhaité

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

Réduit le temps d'installation jusqu'à 50 %

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Largeur de la tête hexagonale (W)	Charge statique
SNM6	390005	6	14mm	16 mm	1650N

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Largeur de la tête hexagonale (W)	Charge statique
SNM8	390006	8	19mm	19 mm	4500N
SNM10	390007	10	19mm	19 mm	6000N
SNM12	390008	12	23mm	25 mm	10000N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

