


Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre



FONCTIONS

Inclut des attaches, la vis et l'écrou


SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
STRC028CU	574210	28 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC022CU	574200	22 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC018CU	574190	18 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC015CU	574180	15 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC012CU	574170	12 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

