

PDU| Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3 PH

Data Solutions

PDU modulaire et compact. Conception à profil ultraplat



FONCTIONS

Les unités de distribution d'alimentation (PDU) Enlogic de base permettent d'alimenter les armoires, ainsi que les bâtis Open Frame et les boîtiers muraux

Tension d'entrée 400 VAC, triphasé

Sorties C13 et C19

Profil aluminium 1RU

Montage réglable sans outillage

SPÉCIFICATIONS

Table 1/6

Référence catalogue	Famille de produits	Type	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur
EB0403	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(36) C13, (6) C19	42	Noir
EB0450	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(21) C13/C19	42	Noir
EB0401	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(6) C19	6	Noir
EB0402	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(24) C13, (6) C19	30	Noir
EB0811	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(30) C13, (12) C19	42	Noir
EB0850	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Noir

Référence catalogue	Famille de produits	Type	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur
EB0807	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(6) C19	6	Noir
EB0808	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(12) C13, (12) C19	24	Noir
EB0809	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(18) C13, (6) C19	24	Noir
EB0812	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(36) C13, (12) C19	48	Noir

Table 2/6

Référence catalogue	Disjoncteur	Sorties commutées	Nombre de disjoncteurs	Puissance nominale	Longueur du câble d'entrée	Emplacement du câble d'entrée
EB0403	Sans disjoncteur	Non	0	11.0 kVA	3m	Alimentation par le haut
EB0450	Sans disjoncteur	Non	0	11,5 kVA Amérique du Nord, 11,0 kVA International	1.8m	Alimentation par le haut
EB0401	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	0		3m	Alimentation par le haut
EB0402	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	0		3m	Alimentation par le haut
EB0811	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	6	22.0 kVA	3m	Alimentation par le haut
EB0850	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	6	17,3 kVA Amérique du Nord, 22,1 kVA International	1.8m	Alimentation par le haut
EB0807	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	6		3m	Alimentation par le haut
EB0808	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	6		3m	Alimentation par le haut
EB0809	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	6		3m	Alimentation par le haut
EB0812	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	6		3m	Alimentation par le haut

Table 3/6

Référence catalogue	Tension d'entrée	Phase	Valeur nominale d'interruption	Tension nominale	Puissance d'entrée maximale	Interrupteur marche/arrêt inclus
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11.0 kVA	Non
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11.5 / 11.0 kVA	Non
EB0401	400V	Triphasé WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0402	400V	Triphasé WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22.0 kVA	Non
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	Non
EB0807	400V	Triphasé WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0808	400V	Triphasé WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0809	400V	Triphasé WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0812	400V	Triphasé WYE	5kAIC		22.0 kVA	

Table 4/6

Référence catalogue	Intensité (ampérage détaré)	Tension de sortie	Unités de rack	Type de prise	Type de mesure	Câble d'entrée amovible
EB0403	16 A	230VAC	0U	CEI 60309 516P6 (IP44)	Aucun	Non
EB0450	20 A (16 A) Amérique du Nord, 16 A International	208 – 230VAC	0U	CEI 60309 520P6/516P6	Aucun	Non
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	CEI 60309 516P6 (IP44)	Aucun	Non
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	CEI 60309 516P6 (IP44)	Aucun	Non
EB0811	32 A	230VAC	0U	CEI 60309 532P6 (IP44)	Aucun	Non

Référence catalogue	Intensité (ampérage détaré)	Tension de sortie	Unités de rack	Type de prise	Type de mesure	Câble d'entrée amovible
EB0850	30 A (24 A) Amérique du Nord, 32 A International	208 – 230VAC	0U	CEI 60309 530P6/532P6	Aucun	Non
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	CEI 60309 532P6 (IP44)	Aucun	Non
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	CEI 60309 532P6 (IP44)	Aucun	Non
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	CEI 60309 532P6 (IP44)	Aucun	Non
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	CEI 60309 532P6 (IP44)	Aucun	Non

Table 5/6

Référence catalogue	Matériau	Finition	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
EB0403	Acier	Revêtement poudré	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Acier	Revêtement poudré	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0401						
EB0402						
EB0811	Acier	Revêtement poudré	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0850	Acier	Revêtement poudré	1780mm	56mm	55mm	10kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0812						

Référence catalogue	Quantité par colis
EB0403	1
EB0450	1
EB0401	1
EB0402	1
EB0811	1
EB0850	1
EB0807	1
EB0808	1
EB0809	1
EB0812	1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE