


Paire de postes à souder T8 complets pour métallisation d'alimentation, Pas de câblage, 50 mm²

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PBCT8X3



FONCTIONS

Ensemble de soudure complet fournissant un moyen commode d'attacher les cavaliers de métallisation à la tête de rail

La connexion s'effectue dans les limites de la plaque d'assemblage

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Graphite; Acier; Thermoplastique

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Type de borne de liaison: C

Taille de conducteur: 50 mm² Ropelay

Diamètre extérieur du conducteur, nominal: 9.13mm

Longueur de liaison: 177.8mm

Style de soudeur: T8

Moule uniquement: Non

Moule de remplacement: PBCX3

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE