


# Unibody| Armoire Outdoor VENT

## Data Solutions



Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations Outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Double paroi, Aluminium

Refroidissement forcé par ventilateur intégré dans le flanc, 35 W/K max.

IP 55

Structure monobloc avec pièces d'habillage extérieures amovibles

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Aluminium

Table 1/3

| Référence catalogue | Type de produit | Famille de produits | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|
| 11249-007           | Baie extérieure | Monobloc            | 16U             | 930mm   | 700mm   | 500mm      |

| Référence catalogue | Type de produit | Famille de produits | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------|---------|------------|
| 11249-012           | Baie extérieure | Monobloc            | 25U            | 1330mm  | 700mm   | 500mm      |
| 11249-009           | Baie extérieure | Monobloc            | 20U            | 1100mm  | 700mm   | 500mm      |

Table 2/3

| Référence catalogue | Type de paroi | Type de porte   | Accès | Refroidissement | Blindage électromagnétique | Conformité                                                                                                             |
|---------------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11249-007           | Double paroi  | Une seule porte | Avant | Ventilateur     | Non                        | CEI 61969-1,<br>CEI 61969-2,<br>CEI 60917-1,<br>CEI 60917-2,<br>ETS 300119,<br>CEI 60529, DIN<br>EN 50178,<br>VDE 0160 |
| 11249-012           | Double paroi  | Une seule porte | Avant | Ventilateur     | Non                        | CEI 61969-1,<br>CEI 61969-2,<br>CEI 60917-1,<br>CEI 60917-2,<br>ETS 300119,<br>CEI 60529, DIN<br>EN 50178,<br>VDE 0160 |
| 11249-009           | Double paroi  | Une seule porte | Avant | Ventilateur     | Non                        | CEI 61969-1,<br>CEI 61969-2,<br>CEI 60917-1,<br>CEI 60917-2,<br>ETS 300119,<br>CEI 60529, DIN<br>EN 50178,<br>VDE 0160 |

Table 3/3

| Référence catalogue | Quantité par colis | Finition          |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 11249-007           | 1                  | Revêtement poudré |
| 11249-012           | 1                  | Revêtement poudré |
| 11249-009           | 1                  | Revêtement poudré |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Veuillez commander le kit de montage mural séparément.

Autres hauteurs de socle/base sur demande.

Veuillez commander les supports pour face/glissière séparément.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**