

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité

Data Solutions



Capteur simple de température et d'humidité pour les PDU nVent SCHROFF RackPower.

FONCTIONS

Capteur simple de température et d'humidité

Avec câble de 2 mètres et aimant intégré pour un montage facile

Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Enfichable à chaud pour une intégration facile

Plage de mesure de la température de 0 à 65 °C

Précision de la mesure de la température $\pm 2\%$

Plage de mesure de l'humidité de 10 à 90 % HR, Sans condensation

Précision de la mesure de l'humidité $\pm 5\%$

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Compatible avec	Hauteur	Quantité par colis	Type de prise	Câble d'entrée amovible
EA9103	RackPower	270mm	1	RJ45	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.