

PDU| Bâti de prises, IEC C13, mesurée

Data Solutions

PDU avec wattmètre local. Les données pertinentes relatives à l'alimentation sont présentées sur un écran d'affichage intégré.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Hauteur utile 1 U

Mesure et affichage intégrés via l'unité d'affichage locale

Bâti de prises avec prises IEC 60320-C13

Montage vertical ou horizontal

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur	Sorties commutées	Longueur
60110-296	Bâti de prises	CEI C13	8	Gris	Oui	438.5mm

Table 2/2

Référence catalogue	Tension CA	Profondeur	Matériau	Quantité par colis
60110-296	230V	44mm	Aluminium, Polyamide	1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE