


# Répartiteur quadripolaire TR, 400 A

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Se fixe facilement aux rails DIN ou se visse

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Carter de protection transparent

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

### SPÉCIFICATIONS


|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue | <b>TR-400A</b>                                                |
| Référence article   | 562010                                                        |
| Matériau            | Cuivre<br>Polyamide renforcé à la fibre de verre<br>Plexiglas |

| Référence catalogue                                    | TR-400A                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)           | 1000                                                                                 |
| Courant de court-circuit pic (I <sub>pk</sub> )        | 34kA                                                                                 |
| Courant admissible à court terme (I <sub>cw</sub> ) 1s | 28kA                                                                                 |
| Nombre de connexions côté ligne                        | 1                                                                                    |
| Nombre de connexions côté charge                       | 8                                                                                    |
| Taille de trou (HS)                                    | 10mm                                                                                 |
| Taille du filetage (TS)                                | M6                                                                                   |
| Profondeur (D)                                         | 140mm                                                                                |
| Hauteur (H)                                            | 240mm                                                                                |
| Largeur (W)                                            | 300mm                                                                                |
| Poids unitaire                                         | 2.83kg                                                                               |
| Indice d'inflammabilité                                | UL® 94V-0                                                                            |
| Conformité                                             | CEI® 60439,1<br>CEI® 61439,1<br>CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C) |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**