

Cosse déportée 1 trou



FONCTIONS

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d'alimentation

Cuivre de grade électrolytique

Pour utilisation avec les connexions nVent ERICO Cadweld de type LA uniquement

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type	Hauteur (H)	Longueur (L)
B101CEOL		Cuivre	Étamé	NEMA®	15.88 mm	63.5mm
KOF103	183200	Cuivre	Étamé	Non NEMA®	13 mm	55mm
B101DEOL		Cuivre	Étamé	NEMA®	17.53 mm	68.33mm
B305SS		Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Non NEMA®	20.07 mm	91.44mm
B305TC		Cuivre	Étamé	Non NEMA®	20 mm	91.4mm
B101EEOL		Cuivre	Étamé	NEMA®	19.05 mm	76.2mm

Table 2/3


Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C
B101CEOL		25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm	25.4 mm	22.23 mm
KOF103	183200	24.99 mm	3 mm	10 mm	20 mm	25 mm
B101DEOL		25.4 mm	4.76 mm	14.3 mm	28.58 mm	22.23 mm
B305SS		29.97 mm	5.08 mm	15 mm	33.78 mm	39.88 mm
B305TC		30 mm	5 mm	15 mm	33.78 mm	39.88 mm
B101EEOL		25.4 mm	6.35 mm	15.9 mm	32.54 mm	26.92 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Angle (a)	Taille équivalente du conducteur
B101CEOL		11.11 mm	45 °	80.63mm ²
KOF103	183200	8.5 mm	45 °	74.9mm ²
B101DEOL		14.29 mm	45 °	120.94mm ²
B305SS		17 mm	45 °	152.23mm ²
B305TC		17 mm	45 °	152.23mm ²
B101EEOL		14.29 mm	45 °	161.26mm ²

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les dimensions non cités, contactez-nous.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE