

Base du paratonnerre, filetage métrique



FONCTIONS

Base de terparatonnerre coulée pour le montage sur des surfaces horizontales

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Aluminium

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille du filetage (TS)	Taille du ruban	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
ATBA15	711140	M16	25 x 3 mm	100mm	25 mm	100 mm
ATBA10	711130	M10	25 x 3 mm	100mm	25 mm	100 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
ATBA15	711140	6.5 mm	0.16 kg
ATBA10	711130	6.5 mm	0.16 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE