

Mât en aluminium avec base



FONCTIONS

Utiliser avec le coupleur de mât et le mât en fibre de verre

Exige un kit d'ancrage

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Table 1/2



Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Diamètre (Ø)	Taille de trou (HS)
MBMAST5M	701350	5 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST4M	701340	4 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST6M	701360	6 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST3M	502040	3 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	Poids unitaire
MBMAST5M	701350	177.8 mm	13.61 kg

Référence catalogue	Référence article	A	Poids unitaire
MBMAST4M	701340	177.8 mm	10.67 kg
MBMAST6M	701360	177.8 mm	15.2 kg
MBMAST3M	502040	177.8 mm	8.62 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE