


Connecteur de ruban bimétallique



FONCTIONS

Fournit un point de connexion entre les conducteurs à ruban en aluminium et en cuivre en longueur droite

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille du ruban	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
BIM700	711480	Aluminium, Cuivre	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	30mm	15 mm	80 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire	Conformité
BIM700	711480	0.19 kg	CEI® EN 62561-1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.