

Coupleur de compression pour piquet de terre étamé en cuivre, pointu



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coupleur à compression sans filetage pour utilisation avec les piquets de terre standard en acier cuivré.

L'intérieur du coupleur est taraudé de manière à ce que le piquet de terre soit comprimé pendant l'installation pour former une connexion conductrice non réversible

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du piquet de terre, nominal	Longueur (L)	Poids unitaire	Conformité
BR12	156650	Laiton	1/2"	70mm	0.13 kg	
CC12F	158000	Bronze au silicium	1/2"	69.8mm	0.13 kg	
CC58	158010	Bronze au silicium	5/8"	69.8mm	0.15 kg	CEI® EN 62561-2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du piquet de terre, nominal	Longueur (L)	Poids unitaire	Conformité
CC34	158020	Bronze au silicium	3/4"	69.8mm	0.2 kg	CEI® EN 62561-2


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Certifications
BR12	156650	
CC12F	158000	UL, CSA-US, cUL, CSA
CC58	158010	UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS
CC34	158020	CSA, UL, cUL, CSA-US

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La norme CEI® EN 62561-2 supplante la norme EN 50164-2.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE