

Connecteur rond en croix



FONCTIONS

Peut être utilisé pour des connexions en parallèle ou traversantes


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Profondeur (D)	Largeur (W)
CCR608S		Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Torsadé	38.1mm	38.1 mm
CCR68CU	101260	Cuivre		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Torsadé	28mm	28 mm
CCR68GS	101265	Acier	Galvanisé à chaud	6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm Torsadé	41mm	41 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
CCR608S		0.05 kg
CCR68CU	101260	0.05 kg
CCR68GS	101265	0.14 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE