

Indicateur de la distance de perçage, quatre plaques



FONCTIONS

Utilisé pour effectuer des espacements précis de $\pm 1 \text{ mm}$ (0,039") entre les trous de forage

Les applications courantes comprennent des éclisses et des joints isolés de rails

SPÉCIFICATIONS

Guide de forage inclus: Non

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Type de rail	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	A
DDGNP4AM40	716553	NP4AM	400mm	87.9 mm	50 mm	40 mm
DDGNP4AM45	716554	NP4AM	415mm	87.9 mm	50 mm	45 mm
DDG750900750	716552	STR40	520mm	87.9 mm	50 mm	75 mm
DDG570660570	715268	S49	375mm	119.9 mm	60 mm	57 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	C
---------------------	-------------------	---	---

DDGNP4AM40	716553	40 mm	40 mm
DDGNP4AM45	716554	45 mm	45 mm
DDG750900750	716552	90 mm	75 mm
DDG570660570	715268	66 mm	57 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE