

# Adaptateur femelle-mâle orientable, filetage impérial



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Permet de placer le paratonnerre de façon verticale si la base se trouve sur un toit en pente

Les filetages mâles comprennent un écrou freiné pour le positionnement


## SPÉCIFICATIONS

| Table 1/2           |                   |                                  |                            |                            |                 |                 |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Référence catalogue | Référence article | Matériau                         | Taille du filetage 1 (TS1) | Taille du filetage 2 (TS2) | Longueur 1 (L1) | Longueur 2 (L2) |
| LPS2855F5M          |                   | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) | 5/8" UNC                   | 5/8" UNC                   | 44.45 mm        | 69.85 mm        |
| LPC2813F3M          | 701974            | Cuivre                           | 3/8" UNC                   | 3/8" UNC                   | 44.45 mm        | 69.85 mm        |
| LPC2855F5M          |                   | Cuivre                           | 5/8" UNC                   | 5/8" UNC                   | 44.45 mm        | 69.85 mm        |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Poids unitaire | Certifications                                |
|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| LPS2855F5M          |                   | 0.22 kg        |                                               |
| LPC2813F3M          | 701974            | 0.23 kg        | E202878-Combined_CoC,<br>E202878-Combined_CoC |
| LPC2855F5M          |                   | 0.23 kg        | E202878-Combined_CoC,<br>E202878-Combined_CoC |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**