


Fer de vitrage à serrage



FONCTIONS

Pour la métallisation des châssis de fenêtre et autres éléments structurels en métal


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Épaisseur de bride (FT)	Diamètre de vis (Sc)	Profondeur (D)	Hauteur (H)
GBHC	710300	Bronze	13 mm Max	6	20mm	20 mm
GBHA	710305	Aluminium	13 mm Max	6	20mm	20 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire
GBHC	710300	33 mm	0.04 kg
GBHA	710305	33 mm	0.04 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE