

Kit de clips à coller



FONCTIONS

Le collage des clips de rail élimine le besoin de percer les supports de fixation des clips, respectant ainsi l'intégrité du support et améliorant la sécurité

Aucun outil requis, la colle forte pré-appliquée rend l'installation plus facile et efficace

Résistant aux agents responsables de la corrosion, ce qui inclut les UV, les conditions météo, l'huile, les graisses, l'essence, les solvants, la pluie et l'eau

Permet d'augmenter la durée de vie du câble attaché, réduisant ainsi le coût total du projet

La base polyvalente peut accueillir différentes dimensions de clips de conducteurs et peut être utilisée pour des applications de câbles longitudinales et transversales

Chaque kit inclut un container d'adhésif compatible avec un pistolet distributeur de 10.1 oz. (300 ml)

Le pistolet de distribution n'est pas inclus

SPÉCIFICATIONS

Température: -40 to 93 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)	Nombre de tôles d'obturation incluses
GCHSC67	186005	6 - 7 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC2530	186065	25 - 30 mm	100mm	40 mm	7 mm	30


Référence catalogue	Référence article	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)	Nombre de tôles d'obturation incluses
GCHSC1924	186055	19 - 24 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC78	187745	7 - 8 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1011	186025	10 - 11 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1214	186035	12 - 14 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC89	186015	8 - 9 mm	100mm	40 mm	7 mm	30

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Nombre de clips inclus	Clips par tôle d'obturation
GCHSC67	186005	120	4 Max
GCHSC2530	186065	60	2 Max
GCHSC1924	186055	90	3 Max
GCHSC78	187745	120	4 Max
GCHSC1011	186025	120	4 Max
GCHSC1214	186035	120	4 Max
GCHSC89	186015	120	4 Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration à trois clips illustrée. Les configurations de 1 à 4 clips sont également disponibles.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE