


# Piquet de terre rond



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Conception de corps forgé unique qui ne craque pas au fur et à mesure que les forces mécaniques augmentent

Les fils en acier inoxydable ne s'effilent si on les serre trop fort

Le profil interne unique permet une charge d'arrachement de quatre fois l'exigence UL®96

Figure dans la liste des normes UL® 96

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


| Référence catalogue | Matériau | Taille de conducteur, UL          | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, réel (Ø) | Hauteur (H) | Longueur (L) |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| LPC790              | Cuivre   | Classe 1 -<br>Classe 2 (4/0 max.) | 1/2" - 3/4"                          | 12.7 - 17.3 mm                        | 42 mm       | 44.5mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Largeur (W) | Poids unitaire |
|---------------------|-------------|----------------|
|---------------------|-------------|----------------|

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| LPC790 | 23.8 mm | 0.15 kg |
|--------|---------|---------|

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**