

Piquet de terre rond avec queue de cochon préfabriquée



FONCTIONS

Assemblage préfabriqué comprenant une bride de mise à la terre avec queue de cochon

Installation simple et facile qui ne requiert qu'un marteau


SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Isolation: Câble isolé vert et jaune

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du piquet de terre, nominal	Longueur (L)	Longueur de la spirale	Taille de conducteur	Poids unitaire
EPT1225300	158610	1/2"	70mm	300mm	25 mm ² Torsadé	0.5 kg
EPT1450350	158290	5/8"	75mm	350mm	50 mm ² Torsadé	0.5 kg
EPT1425350	158675	5/8"	75mm	350mm	25 mm ² Torsadé	0.5 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE