

Boîtier d'inspection, polyéthylène haute densité (HDPE)



FONCTIONS

Capacité de charge des socles

Convient pour les applications de capacité de charge plus légère dans les pelouses

Résistant aux substances chimiques, aux UV et à la corrosion

Un boulon de verrouillage en acier inoxydable de 3/8" x 2 1/2" (64 mm)

Les boîtiers et couvercles s'ajustent par incréments de 3 1/4" (83 mm)

Deux alvéoles défonçables de 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) par boîtier

Le T416BH comprend quatre trous supplémentaires dans le couvercle pour permettre à l'eau de pénétrer dans le trou d'inspection, en général pour être utilisée avec des piquets de terre chimiques


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Couleur	Capacité de charge	Diamètre, niveau de qualité (DG)	Diamètre extérieur (OD)	Hauteur (H)
T416B	Polyéthylène haute densité (HDPE)	Vert	0.15	260mm	333 mm	254 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
T416B	2 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE