


Support de montage de bloc de ciment ISOonV, surface inclinée



FONCTIONS

Utilisé pour servir de ballast aux socles de mâts sur les surfaces inclinées

La quincaillerie à filetage femelle s'adapte aux rallonges de tige filetée pour mettre à niveau l'installation des socles de mât

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Matériel en acier inoxydable inclus


SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Longueur (L)
ISONVBLOCKSET1K	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	170mm	300mm	350mm
ISONVBLOCKSET2K	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	250mm	380mm	350mm
ISONVBLOCKSET3K	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	330mm	460mm	350mm
ISONVBLOCKSET4K	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	410mm	540mm	350mm

Référence catalogue	Matériau	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Longueur (L)
ISONVBLOCKSET5K	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	490mm	620mm	350mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE